

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.035

## 퓨즈 홀더

상태: 2026. 5. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.035 - 퓨즈 홀더 31A ~ 60A

최대 60A의 3극 퓨즈 홀더, 장치 서포트 레일에 간단한 조립 또는 버스바에 OM 장치 어댑터를 이용한 간단한 조립.

## 특징

주문 번호	SV 9345.035
버전	J class Fuse용
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
원형 도체용 연결부	AWG 1 ~ 14
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
퓨즈 유형(등급)	J
최대 정격 작동 전류	60 A
정격 작동 전압	600V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
참고 사항	DIN EN 60 715에 준한 35mm 후크식 장착 서포트 레일(높이 7.5/15mm)이나 RiLine 장치 어댑터 조합(OM-어댑터/-홀더)에 스냅 온 장착에 적합
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
치수	폭: 120 mm 높이: 118 mm
원형 도체의 연결	2.5 - 50 mm <sup>2</sup>

## 특징

안전장치에 적합	직경: 27 mm 길이: 60 mm
신호등을 위한 전압 범위	110 - 600 V
전기 사양 UL(SCCR)	200kA - 600V, 퓨즈 등급 J 최대 60A, JDDZ/7
극수	3극
원형 도체 단면적	2.5 - 50 mm <sup>2</sup>
포장 단위	2 개
순 중량	1.24 kg
총 무게	1.28 kg
구리 함량(kg/개)	0.118
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
제품 설명	SV Fuseholder, Class J, 60 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)

## 승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK