


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.040

퓨즈 홀더

상태: 2026. 4. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.040 - 퓨즈 홀더 30 A

3극, 60mm 버스바 중심 간격의 버스바 시스템용.

특징

주문 번호	SV 9345.040
버전	등급 CC 퓨즈 유형용
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
원형 도체용 연결부	AWG 10 - 16
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
퓨즈 유형(등급)	CC
최대 정격 작동 전류	30 A
정격 작동 전압	600V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
참고 사항	IEC 60 269-2/-4/-6에 따른 10 x 38mm 퓨즈 고정에 적합하지 않음
Test specification	UL 4248-4
치수	폭: 27 mm 높이: 200 mm
원형 도체의 연결	1.5 - 6 mm ²
안전장치에 적합	직경: 10 mm 길이: 38 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm

특징

신호등을 위한 전압 범위	110 - 600 V
전기 사양 UL(SCCR)	200kA - 600V, 퓨즈 등급 CC 최대 30A, JDDZ/7
극수	3극
원형 도체 단면적	1.5 - 6 mm ²
포장 단위	4 개
순 중량	0.4 kg
총 무게	0.84 kg
구리 함량(kg/개)	0.032
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
제품 설명	SV Fuse holder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 UK