


Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



SV 9345.040

퓨즈 홀더

상태: 2026. 2. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.040 - 퓨즈 홀더 30 A

3극, 60mm 버스바 중심 간격의 버스바 시스템용.

특징

주문 번호	SV 9345.040
버전	등급 CC 퓨즈 유형용
재료	폴리아미드 UL 94-V0에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
원형 도체용 연결부	AWG 10 - 16
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
퓨즈 유형(등급)	CC
최대 정격 작동 전류	30 A
정격 작동 전압	600V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
참고 사항	IEC 60 269-2/-4/-6에 따른 10 x 38mm 퓨즈 고정에 적합하지 않음
Test specification	UL 4248-4
치수	폭: 27 mm 높이: 200 mm
원형 도체의 연결	1.5 - 6 mm ²
안전장치에 적합	직경: 10 mm 길이: 38 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
신호등을 위한 전압 범위	110 - 600 V

특징

전기 사양 UL(SCCR) 200kA - 600V, 퓨즈 등급 CC 최대 30A, JDDZ/7

극수 3극

원형 도체 단면적 1.5 - 6 mm²

포장 단위 4 개

순 중량 0.4

총 무게 0.84

구리 함량(kg/개) 0.032

관세 번호 85369095

EAN 4028177709294

ETIM 9 EC001644

ECLASS 8.0 27400613

승인

승인 UL + C-UL (listed)

설명 적합성 인증 UK