

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



SV 9345.614 CB 장치 어댑터

상태: 2026. 2. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9345.614 - CB 장치 어댑터 4극

특징

주문 번호	SV 9345.614
재료	폴리아미드 UL 94-V0에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
제공 범위	연결 스트립 슬롯 너트
정격 전류최대	250 A
정격 작동 전압	690V, 4~
전기 사양 UL(SCCR)	65kA - 480V, 회로 차단기 최대 250A, DIVQ/7
케이블 출력부	하부
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
참고 사항	케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
극수	4극
치수	폭: 140 mm 높이: 310 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm

특징

제조사(모델)에 적합	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
포장 단위	1 개
순 중량	2.405
총 무게	2.526
구리 함량(kg/개)	1.134
관세 번호	85369095
EAN	4028177679993
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

승인

승인	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK