

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.704 CB 장치 어댑터

상태: 2026. 5. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.704 - CB 장치 어댑터 4극

특징

주문 번호	SV 9345.704
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
제공 범위	구리 스페이서 롤 터미널 스크루 접점 패널
정격 전류최대	500 A
정격 작동 전압	690V, 4~
케이블 출력부	하부
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
참고 사항	케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
극수	4극
치수	폭: 185 mm 높이: 300 mm
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
제조사(모델)에 적합	ABB (Tmax T5)
포장 단위	1 개
순 중량	3.98 kg
총 무게	4.027 kg

특징

구리 함량(kg/개)	2.765
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	SV Circuit-breaker component adaptor, 500 A, 690 V, 4-pole, cable outlet bottom, for switchgear make:, ABB

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
----	---------------------