Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9345.720 CB 장치 어댑터

상태: 2025. 12. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9345.720 - CB 장치 어댑터 3극

회로 차단기의 간단한 범용 조립을 위한 회로 차단기 장치 어댑터.



특징

주문 번호	SV 9345.720
재료	폴리아미드
	UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
제공 범위	연결 스트립
	슬롯 너트
정격 전류최대	400 A
정격 작동 전압	690V, 3~
전기 사양 UL(SCCR)	65kA - 480V, 회로 차단기 최대 400A, DIVQ/7
케이블 출력부	상부
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
참고 사항	케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
극수	3극
치수	폭: 140 mm
	높이: 345 mm

© Rittal 2025

특징

버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
제조사(모델)에 적합	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
	GE (FG400)
	Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
	Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
	Schrack (MC3)
	Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
	Terasaki (E400, S400, H400, L400)
인증	UL
포장 단위	1 개
순 중량	2.88
총 무게	2.98
구리 함랑(kg/개)	1.533
관세 번호	85369095
EAN	4028177680029
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

승인

승인	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025