
# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9345.730 CB 장치 어댑터

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



# SV 9345.730 - CB 장치 어댑터 3극

회로 차단기의 간단한 범용 조립을 위한 회로 차단기 장치 어댑터.



### 특징

SV 9345.730 폴리아미드 JL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 RAL 7035 연결 스트립
JL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 RAL 7035
RAL 7035
연결 스트립
슬롯 너트
400 A
590V, 3~
55kA - 480V, 회로 차단기 최대 400A, DIVQ/7
하부
60 mm
케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
데시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
3극
목: 140 mm
높이: 345 mm

© Rittal 2025

# 특징

버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
제조사(모델)에 적합	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
	GE (FG400)
	Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
	Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
	Schrack (MC3)
	Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
	Terasaki (E400, S400, H400, L400)
포장 단위	1 개
순 중량	2.831
총 무게	2.963
구리 함랑(kg/개)	1.533
관세 번호	85369095
EAN	4028177680036
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# 승인

승인	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3