Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9346.010 NH 퓨즈 스위치 분리기

상태: 2025. 12. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9346.010 - NH 퓨즈 스위치 분리기



특징

주문 번호	SV 9346.010
재료	유리섬유 강화 폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 접점 레일: 은도금 경동
색상	섀시: RAL 7035 커버: RAL 7001 손잡이: RAL 7016
제공 범위	장착 후크 3개
중심 간격이 있는 바 시스템용	60 mm
케이블 출력부	상단/하단
연결 타입, 전기의	스크류 M8
최대 정격 작동 전류	160 A
정격 작동 전압	690V, 3~
적합한 NH-사이즈	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크)

© Rittal 2025 2

특징

치수	폭: 50 mm 높이: 400 mm
원형 도체의 연결	2.5 - 95 mm ²
버스바에 적합	높이: 5, 10 mm
극수	3극
Round conductor cross-section	2.5 - 95 mm ²
포장 단위	1 개
순 중량	1.2
총 무게	1.294
구리 함랑(kg/개)	0.73
관세 번호	85369095
EAN	4028177628755
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

승인

승인	cQc-ccc
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3