

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9350.075 버스바 커넥터

상태: 2026. 7. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9350.075 - 버스바 커넥터

버스바를 천공없이 연결하기 위한 용도.

특징

| | |
|-----------------|--|
| 주문 번호 | SV 9350.075 |
| 제품 설명 | 직사각형의 버스바를 드릴 천공없이 연결하기 위한 용도. |
| 재료 | 상부: St 37, 니켈 도금 처리 접점 패널: E-Cu, 니켈도금 |
| 연결 방식 | 단순 결합 |
| 버스바에 적합 | 12 x 5 ~ 15 x 10 |
| 포장 단위 | 3 개 |
| 순 중량 | 0.39 kg |
| 총 무게 | 0.411 kg |
| 구리 함량(kg/개) | 0.05 |
| PCF/VE(크래들-게이트) | 1.6 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF 등급 관련 참고 사항 | 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트) |
| 관세 번호 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000713 |
| ECLASS 8.0 | 27400606 |
| 제품 설명 | SV Busbar connector, for E-Cu 12x5-15x10 mm, single connection |

승인

| | |
|----|---------------------------|
| 승인 | ABS UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |
