

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.103

RiLineX 열반 연결 세트

상태: 2026. 5. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.103 - RiLineX 열반 연결 세트 기본 모듈용

짧은 열반 연결 세트, 레일 커넥터 미포함



특징

주문 번호	RX 9360.103
장점	기본 모듈 사용 시 확장 가능한 시스템 길이 간단 조립 다양한 버스바 단면을 통한 확장 가능한 정격 전류 최대 65kA의 단락 강도 테스트 완료 최대 1000V AC 교류 및 최대 1500V DC 직류 범위의 응용 분야에 적합
재료	폴리아미드(PA 6) UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 35745
제공 범위	좌측 및 우측 보드 엔드 엘리먼트 보드 모듈 커버 보드 모듈 베이스 플레이트 조립 부품
극수	3극

특징

적합한 품목 번호	9365.003 9360.110 9360.120 9360.150
치수	높이: 240 mm 깊이: 77 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 2XB
포장 단위	2 개
순 중량	1.5 kg
총 무게	1.752 kg
관세 번호	85369010
ETIM 9	EC002270
제품 설명	RX RiLineX 기본 모듈용 3극 RX 열반 연결 세트, 커넥터 미포함(단일 연결)

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 PCF-declaration
