

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9365.540

RiLineX 클램프 단자

상태: 2026. 6. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9365.540 - RiLineX 클램프 단자 NH 퓨즈-스위치 단로기 용

RiLineX NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00에 원형 도체를 연결하기 위한 RiLineX 클램프 단자 세트,
4~70mm²

특징

주문 번호	RX 9365.540
재료	강판, 아연도금
적합한 조립 사이즈	00
적합한 품목 번호	9362.110 9262.115 9363.110 9363.115
원형 도체의 연결	4 - 70 mm ²
원형 도체 단면적	4 - 70 mm ²
포장 단위	3 개
순 중량	0.096 kg
총 무게	0.096 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	0.3
관세 번호	73182900
ETIM 9	EC000001
제품 설명	NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 00용 RX 클램프 단자(원형 도체)

승인

설명

적합성 인증

PCF-declaration