Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9393.230 연결 모듈

상태: 2025. 12. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)



ICLOSURES >>> POWER DIS

CLIMATE CONTROL

INFRASTRUCTURE

SV 9393.230 - 연결 모듈 REM 800-CON

공간적으로 멀리 떨어진 측정 지점을 연결하기 위한 용도.

특징

주문 번호	SV 9393.230
제품 설명	공간적으로 멀리 떨어진 측정 지점을 연결하기 위한 용도.
제공 범위	연결 모듈 2개
	버스 커넥터 2개(좌측/우측)
	차폐 클램프 2개
	스크루 단자 2개
	엔드 브래킷 2개
작동 온도 범위	-10 °C55 °C
저장 온도 범위	-25 °C70 °C
습도(비응축 상태)	525 %
오염 등급	2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
서포트 레일 구조용	예
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극 세 와이어	0.2 - 1.5 mm ²
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 없는 극 세 와이어	0.2 - 1.5 mm ²
원형 도체의 연결, 싱글 와이어	0.2 - 1.5 mm ²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어	0.2 - 1.5 mm ²
원형 도체용 연결부	AWG 16 - 24
포장 단위	2 개

© Rittal 2025

특징

순 중량	0.36
총 무게	0.366
관세 번호	85389099
EAN	4028177984974

승인

설명 적합성 인증

© Rittal 2025 3