

# Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



## SV 9393.230

## 연결 모듈

상태: 2026. 1. 30 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.230 - 연결 모듈 REM 800-CON

공간적으로 멀리 떨어진 측정 지점을 연결하기 위한 용도.

## 특징

주문 번호	SV 9393.230
제품 설명	공간적으로 멀리 떨어진 측정 지점을 연결하기 위한 용도.
제공 범위	연결 모듈 2개 버스 커넥터 2개(좌측/우측) 차폐 클램프 2개 스크루 단자 2개 엔드 브래킷 2개
작동 온도 범위	-10 °C...55 °C
저장 온도 범위	-25 °C...70 °C
습도(비응축 상태)	5...25 %
오염 등급	2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
서포트 레일 구조용	예
원형 도체의 연결, 종단 폐를이 있는 극 세 와이어	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>
원형 도체의 연결, 종단 폐를이 없는 극 세 와이어	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>
원형 도체의 연결, 싱글 와이어	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>
원형 도체의 연결, 멀티 와이어	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>
원형 도체용 연결부	AWG 16 - 24
포장 단위	2 개

## 특징

---

순 중량	0.36
총 무게	0.366
관세 번호	85389099
EAN	4028177984974

## 승인

---

설명	적합성 인증
----	--------