

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.230

연결 모듈

상태: 2026. 5. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.230 - 연결 모듈 REM 800-CON

공간적으로 멀리 떨어진 측정 지점을 연결하기 위한 용도.

특징

주문 번호	SV 9393.230
제품 설명	공간적으로 멀리 떨어진 측정 지점을 연결하기 위한 용도.
제공 범위	연결 모듈 2개 버스 커넥터 2개(좌측/우측) 차폐 클램프 2개 스크루 단자 2개 엔드 브래킷 2개
작동 온도 범위	-10 °C...55 °C
저장 온도 범위	-25 °C...70 °C
습도(비응축 상태)	5...25 %
오염 등급	2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
서포트 레일 구조용	예
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극 세 와이어	0.2 - 1.5 mm ²
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 없는 극 세 와이어	0.2 - 1.5 mm ²
원형 도체의 연결, 싱글 와이어	0.2 - 1.5 mm ²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어	0.2 - 1.5 mm ²
원형 도체용 연결부	AWG 16 - 24
포장 단위	2 개

특징

순 중량	0.36 kg
총 무게	0.366 kg
관세 번호	85389099
제품 설명	SV 연결 모듈 REM 800-CON

승인

설명	적합성 인증
----	--------