Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9393.231 전류 측정 모듈

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9393.231 - 전류 측정 모듈

모듈형 전력 분석기 REM 801을 최대 92개의 전류 측정 채널로 확장하거나 따로 떨어져 있는 시스템 구성 요소 등을 연결하기 위한 용도.

특징

주문 번호	SV 9393.231
버전	REM 800-CT-8-A 2차 전류 변환기(1A/5A)용
제품 설명	모듈형 전력 분석기 REM 801을 최대 92개의 전류 측정 채널로 확장하거나 따로 떨어져 있는 시스템 구성 요소 등을 연결하기 위한 용도. 내부 버스 또 는 버스 연결 모듈을 통해 최대 버스 길이가 100m인 확장 모듈(예: 전류 측 정 모듈)을 최대 10개까지 연결 가능.
품목 번호 관련 참고 사항:	측정 범주 CAT II
작동 온도 범위	-10 °C55 °C
저장 온도 범위	-25 °C70 °C
습도(비응축 상태)	595 %
오염 등급	2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
서포트 레일 구조용	예
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극 세 와이어	0.2 - 2.5 mm ²
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 없는 극 세 와이어	0.2 mm ²
원형 도체의 연결, 싱글 와이어	0.2 - 2.5 mm ²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어	0.2 - 2.5 mm ²

© Rittal 2025 2

특징

전류 센서의 정격 전류	5 A
과전압 범주	300 V
정격 충격 전압 Uimp	2.5 kV
소비 전력(대략)	$0.2 \text{ VA } (\text{Ri} = 5 \text{ m}\Omega)$
측정 범위	06 A
기본 진동 주파수	4070 Hz
조화 진동	125
포장 단위	1 개
순 중량	0.45
총 무게	0.503
관세 번호	85389099
EAN	4028177985025

승인

설명 적합성 인증