


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.231

전류 측정 모듈

상태: 2026. 1. 30 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.231 - 전류 측정 모듈

모듈형 전력 분석기 REM 801을 최대 92개의 전류 측정 채널로 확장하거나 따로 떨어져 있는 시스템 구성 요소 등을 연결하기 위한 용도.

특징

주문 번호	SV 9393.231
버전	REM 800-CT-8-A 2차 전류 변환기(1A/5A)용
제품 설명	모듈형 전력 분석기 REM 801을 최대 92개의 전류 측정 채널로 확장하거나 따로 떨어져 있는 시스템 구성 요소 등을 연결하기 위한 용도. 내부 버스 또는 버스 연결 모듈을 통해 최대 버스 길이가 100m인 확장 모듈(예: 전류 측정 모듈)을 최대 10개까지 연결 가능.
품목 번호 관련 참고 사항:	측정 범주 CAT II
작동 온도 범위	-10 °C...55 °C
저장 온도 범위	-25 °C...70 °C
습도(비응축 상태)	5...95 %
오염 등급	2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
서포트 레일 구조용	예
원형 도체의 연결, 종단 페루이 있는 극	0.2 - 2.5 mm ²
세 와이어	
원형 도체의 연결, 종단 페루이 없는 극	0.2 mm ²
세 와이어	
원형 도체의 연결, 싱글 와이어	0.2 - 2.5 mm ²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어	0.2 - 2.5 mm ²

특징

전류 센서의 정격 전류	5 A
과전압 범주	300 V
정격 충격 전압 Uimp	2.5 kV
소비 전력(대략)	0,2 VA ($R_i = 5 \text{ m}\Omega$)
측정 범위	0...6 A
기본 진동 주파수	40...70 Hz
조화 진동	1...25
포장 단위	1 개
순 중량	0.45
총 무게	0.503
관세 번호	85389099
EAN	4028177985025

승인

설명	적합성 인증
----	--------