



# SV 9393.232 - 전류 측정 모듈

모듈형 전력 분석기 REM 801을 최대 92개의 전류 측정 채널로 확장하거나 따로 떨어져 있는 시스템 구성 요소 등을 연결하기 위한 용도.

## 특징

주문 번호	SV 9393.232
버전	REM 800-CT-8-LP null
제품 설명	모듈형 전력 분석기 REM 801을 최대 92개의 전류 측정 채널로 확장하거나 따로 떨어져 있는 시스템 구성 요소 등을 연결하기 위한 용도. 내부 버스 또는 버스 연결 모듈을 통해 최대 버스 길이가 100m인 확장 모듈(예: 전류 측정 모듈)을 최대 10개까지 연결 가능.
작동 온도 범위	-10 °C...55 °C
저장 온도 범위	-25 °C...70 °C
습도(비응축 상태)	5...95 %
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 20
서포트 레일 구조용	예
전류 측정 입력	8 (2x4) 시스템 2개 - L1, L2, L3, N 개별 덕트
저전력 전류 변환기를 통한 측정(2차 전압)	0...0.4 V
기본 진동 주파수	40...70 Hz
조화 진동	1...15
포장 단위	1 개

## 특징

---

순 중량	0.29 kg
총 무게	0.295 kg
관세 번호	85389099
제품 설명	2차 전압 변압기용 SV 전류 측정 모듈 REM 800-CT-8-LP

---

## 승인

---

설명	적합성 인증
----	--------