

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.550

## 전류 변환기

상태: 2026. 4. 15 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.550 - 전류 변환기

## 특징

|                 |  |
|-----------------|--|
| 주문 번호           | SV 9393.550  |
| 버전              | 출력 전압 333mV  |
| 재료              | 폴리아미드<br>UL 94에 준하는 화재 방지 등급   |
| 색상              | RAL 9005   |
| 제공 범위           | 플러그인 피트 2개<br>절연 보호 캡 2개<br>1차 레일 클램프 1개<br>나사산 핀 2개                               |
| 버스바에 적합         | 30 x 15<br>20 x 20   |
| Primary current | 100 A  |
| 표준              | DIN EN 61869-1/2<br>EN 42600<br>VDE 0100<br>DIN EN 50274/VDE 0660-514<br>DGUV 규정 3 |
| 치수              | 폭: 60 mm<br>높이: 80 mm<br>깊이: 30 mm   |
| 작동 온도 범위        | -5 °C...55 °C  |
| 저장 온도 범위        | -25 °C...75 °C   |
| 습도(비응축 상태)      | 10...90 %  |

## 특징

---

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 기본 진동 주파수                   | 50...60 Hz           |
| Accuracy Class              | 0.5                  |
| Insulation material (class) | F                    |
| 포장 단위                       | 1 개                  |
| 순 중량                        | 0.265 kg             |
| 총 무게                        | 0.27 kg              |
| 관세 번호                       | 85043129             |
| ETIM 9                      | EC002048             |
| 제품 설명                       | SV 전류 변환기 100A, 28mm |

## 승인

---

|    |        |
|----|--------|
| 설명 | 적합성 인증 |
|----|--------|