Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9393.552 전류 변환기

상태: 2025. 11. 1 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9393.552 - 전류 변환기

특징

주문 번호	SV 9393.552
버전	출력 전압 333mV
재료	폴리아미드
	UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 9005
제공 범위	플러그인 피트 2개
	절연 보호 캡 2개
	1차 레일 클램프 1개
	나사산 핀 2개
버스바에 적합	30 x 15
	20 x 20
Primary current	200 A
표준	DIN EN 61869-1/2
	EN 42600
	VDE 0100
	DIN EN 50274/VDE 0660-514
	DGUV 규정 3
치수	폭: 60 mm
	높이: 80 mm
	깊이: 30 mm
작동 온도 범위	-5 °C55 °C
저장 온도 범위	-25 °C75 °C
습도(비응축 상태)	1090 %

© Rittal 2025 2

특징

기본 진동 주파수	5060 Hz
Accuracy Class	0.5
Insuslation material (class)	F
포장 단위	1 개
순 중량	0.27
총 무게	0.279
관세 번호	85043129
EAN	4028177048355
ETIM 9	EC002048

승인

설명 적합성 인증

© Rittal 2025 3