

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



SV 9393.564

전류 변환기

상태: 2026. 1. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.564 - 전류 변환기

특징

주문 번호	SV 9393.564
버전	출력 전압 333mV
재료	폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 9005
제공 범위	플러그인 피트 2개 절연 보호 캡 2개 1차 레일 클램프 1개 나사산 핀 2개
버스바에 적합	60 x 40 50 x 50
Primary current	1,000 A
표준	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV 규정 3
치수	폭: 96 mm 높이: 121 mm 깊이: 30 mm
작동 온도 범위	-5 °C...55 °C
저장 온도 범위	-25 °C...75 °C
습도(비응축 상태)	10...90 %

특징

기본 진동 주파수 50...60 Hz

Accuracy Class 0.5

Insulation material (class) F

포장 단위 1 개

순 중량 0.285

총 무게 0.296

관세 번호 85043129

EAN 4028177049543

ETIM 9 EC002048

승인

설명 적합성 인증