

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.571

### 전류 변환기

상태: 2026. 2. 7 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.571 - 전류 변환기

## 특징

주문 번호	SV 9393.571
버전	출력 전압 333mV
재료	폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 9005
제공 범위	플러그인 피트 2개 절연 보호 캡 4개 1차 레일 클램프 2개 나사산 핀 4개
버스바에 적합	2 x 100 x 10 80 x 60 50 x 80
Primary current	2,000 A
표준	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV 규정 3
치수	폭: 129 mm 높이: 156 mm 깊이: 30 mm
작동 온도 범위	-5 °C...55 °C
저장 온도 범위	-25 °C...75 °C

## 특징

---

습도(비응축 상태) 10...90 %

기본 진동 주파수 50...60 Hz

Accuracy Class 0.5

Insulation material (class) F

포장 단위 1 개

순 중량 0.545

총 무게 0.554

관세 번호 85043129

EAN 4028177049901

ETIM 9 EC002048

## 승인

---

설명 적합성 인증