

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9401.600

## EX

상태: 2026. 2. 24 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9401.600 - EX 스테인리스 스틸, 경첩 장착 도어가 있는 빈 인클로저

경첩 장착 도어가 포함된 스테인리스 스틸 Ex 인클로저



## 특징

주문 번호	KEL 9401.600
버전	EX
사용 영역	2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22 허용 주변 온도 $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ 명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음 IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb)
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 실리콘 실링 처리 장착 플레이트: 강판
표면 처리	인클로저: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 $< 0.8\mu\text{m}$ 장착 플레이트: 아연도금

## 특징

제공 범위	인클로저 도어 장착 플레이트
치수	폭: 200 mm 높이: 300 mm 깊이: 155 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	162 mm x 275 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	예
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	예
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
잠금장치	잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 1 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 4 Type 4X 유형 12
포장 단위	1 개
순 중량	4 kg
총 무게	4.28 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

## 특징

### 제품 설명

KEL Ex enclosure, WHD: 200x300x155 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, Empty enclosure with hinged door

## 승인

### 승인

ATEX  
ATEX QA  
CQC-CCC  
IECEx  
IECEx QAR  
UL + C-UL (listed)

### 설명

Attestation of Conformity