

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9404.600

## EX

상태: 2026. 7. 2 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9404.600 - EX 스테인리스 스틸, 경첩 장착 도어가 있는 빈 인클로저

경첩 장착 도어가 포함된 스테인리스 스틸 Ex 인클로저



## 특징

|       |   |
|-------|---|
| 주문 번호 | KEL 9404.600  |
| 버전    | EX  |
| 사용 영역 | 2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22<br>허용 주변 온도 -30 °C ~ +80 °C<br>명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음<br>IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb) |
| 재료    | 인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)<br>도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 실리콘 실링 처리<br>장착 플레이트: 강판  |
| 표면 처리 | 인클로저: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm<br>장착 플레이트: 아연도금   |

## 특징

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 제공 범위                           | 인클로저<br>도어<br>장착 플레이트                            |
| 치수                              | 폭: 380 mm<br>높이: 600 mm<br>깊이: 210 mm            |
| 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)              | 334 mm x 570 mm                                  |
| Certificate IEC EX PTB 09.0035U | 예  |
| Certificate PTB 02 ATEX 1082U   | 예  |
| 기본 재료                           | 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)                        |
| 잠금장치                            | 잠금장치 버전: 캠<br>잠금 장치 개수: 2<br>잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급        | IP 66  |
| Protection category NEMA        | NEMA 4X  |
| UL 50E에 준한 유형 등급                | 유형 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>유형 12               |
| 포장 단위                           | 1 개  |
| 순 중량                            | 14.38 kg   |
| 총 무게                            | 15.325 kg  |
| 관세 번호                           | 94032080   |
| ETIM 9                          | EC002503   |
| ECLASS 8.0                      | 27180502   |

## 특징

---

제품 설명 KEL Ex enclosure, WHD: 380x600x210 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, Empty enclosure with hinged door

## 승인

---

승인 ATEX  
ATEX QA  
CQC-CCC  
IECEX  
IECEX QAR  
UL + C-UL (listed)

---

설명 Attestation of Conformity