Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KEL 9408.600 EX

상태: 2025. 12. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)



KEL 9408.600 - EX 스테인리스 스틸, 경첩 장착 도어가 있는 빈 인클로저

경첩 장착 도어가 포함된 스테인리스 스틸 Ex 인클로저







특징

주문 번호	KEL 9408.600
버전	EX
사용 영역	2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22
	허용 주변 온도 -30 °C ~ +80 °C
	명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음
	IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보
	호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb)
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
	도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 실리콘 실링
	처리
	장착 플레이트: 강판
표면 처리	인클로저: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8μm 장착 플레이트: 아연도금

© Rittal 2025

특징

제공 범위	인클로저
	도어
	장착 플레이트
치수	폭: 800 mm
	높이: 1,000 mm
	깊이: 300 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	739 mm x 955 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U	ଜା
Certificate PTB 02 ATEX 1082U	예
	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
잠금장치	잠금장치 버전: 캠
	잠금 장치 개수: 2
	잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	Type 4
	Type 4X
	유형 12
포장 단위	1 개
순 중량	53.863
총 무게	54.5
관세 번호	94032080
EAN	4028177138896
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

© Rittal 2025 3

승인

승인	ATEX
	ATEX QA
	cQc-ccc
	IECEx
	IECEx QAR
	UL + C-UL (listed)
 설명	Attestation of Conformity

© Rittal 2025 4