

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9502.000

폴리카보네이트 인클로저 PK

상태: 2026. 6. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9502.000 - 폴리카보네이트 인클로저 PK 함몰 홈 없음

유리섬유 강화 폴리카보네이트 재질의 벽면 장착형 인클로저. 보호 등급 IP 66. 퀵 고정장치가 있는 커버로 신속한 유지보수. 자가 소화성 재료로 안전성 보유.



특징

주문 번호	PK 9502.000
버전	폐쇄형 커버가 장착된 PK 인클로저
제품 설명	주변 온도 범위: -35°C~+80°C에서 사용. 지정된 온도는 설치된 장치에 의해 제한될 수 있음.
재료	인클로저: 유리섬유 강화 폴리카보네이트 회색 커버: 유리섬유 강화 폴리카보네이트, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 커버용 스크루: 폴리아미드 절연 마개: 폴리에틸렌
색상	RAL 7035
제공 범위	커버가 있는 인클로저 커버용 스크루 벽면 장착형 스크루용 절연 마개
Protection category NEMA	NEMA 4X
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66

특징

IK 코드	IK08
치수	폭: 94 mm 높이: 65 mm 깊이: 57 mm
작동 온도 범위	-35 °C...80 °C
기본 재료	폴리카보네이트
포장 단위	8 개
순 중량	1.08 kg
총 무게	1.1 kg
관세 번호	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	PK Polycarbonate enclosure, WHD: 94x65x57 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with grey cover

승인

승인	C-UL DNV UL UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증