

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9508.050

폴리카보네이트 인클로저 PK

상태: 2026. 1. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9508.050 - 폴리카보네이트 인클로저 PK 함몰 홈 포함

유리섬유 강화 폴리카보네이트 재질의 벽면 장착 인클로저 보호 등급 IP 66. 쿼크 고정장치가 있는 커버로 신속한 유지보수. 자가 소화성 재료(Self-extinguishing material)로 안전성 확보



특징

주문 번호	PK 9508.050
버전	폐쇄형 커버가 장착된 PK 인클로저
재료	인클로저: 유리섬유 강화 폴리카보네이트 커버: 유리섬유 강화 폴리카보네이트, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 커버용 스크루: 폴리아미드 절연 마개: 폴리에틸렌
색상	RAL 7035
제공 범위	커버가 있는 인클로저 커버용 스크루 벽면 장착형 스크루용 절연 마개
Protection category NEMA	NEMA 4X
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
IK 코드	IK08

특징

치수	폭: 130 mm 높이: 94 mm 깊이: 57 mm
케이블 인입(개수 x Ø)	M16/M20
미터계 함몰 훌 개수	10 x M16/M20
작동 온도 범위	-35 °C...80 °C
기본 재료	폴리카보네이트
포장 단위	4 개
순 중량	0.8
총 무게	0.86
관세 번호	94037000
EAN	4028177490192
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	C-UL DNV-GL UL
설명	적합성 인증