

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9510.000

폴리카보네이트 인클로저 PK

상태: 2026. 7. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9510.000 - 폴리카보네이트 인클로저 PK 함몰 홈 없음

유리섬유 강화 폴리카보네이트 재질의 벽면 장착형 인클로저. 보호 등급 IP 66. 퀵 고정장치가 있는 커버로 신속한 유지보수. 자가 소화성 재료로 안전성 보유.



특징

| | |
|--------------------------|---|
| 주문 번호 | PK 9510.000 |
| 버전 | 폐쇄형 커버가 장착된 PK 인클로저 |
| 제품 설명 | 주변 온도 범위: -35°C~+80°C에서 사용. 지정된 온도는 설치된 장치에 의해 제한될 수 있음. |
| 재료 | 인클로저: 유리섬유 강화 폴리카보네이트 회색 커버: 유리섬유 강화 폴리카보네이트, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 커버용 스크루: 폴리아미드 절연 마개: 폴리에틸렌 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 커버가 있는 인클로저 커버용 스크루 벽면 장착형 스크루용 절연 마개 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 66 |

특징

| | |
|------------|---|
| IK 코드 | IK08 |
| 치수 | 폭: 130 mm 높이: 130 mm 깊이: 75 mm |
| 작동 온도 범위 | -35 °C...80 °C |
| 기본 재료 | 폴리카보네이트 |
| 포장 단위 | 4 개 |
| 순 중량 | 1.128 kg |
| 총 무게 | 1.34 kg |
| 관세 번호 | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 제품 설명 | PK Polycarbonate enclosure, WHD: 130x130x75 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with grey cover |

승인

| | |
|----|---|
| 승인 | C-UL DNV UL UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증 |