Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PK 9510.000 폴리카보네이트 인클로저 PK

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)



PK 9510.000 - 폴리카보네이트 인클로저 PK 함몰 홈 없음

유리섬유 강화 폴리카보네이트 재질의 벽면 장착형 인클로저. 보호 등급 IP 66. 퀵 고정장치가 있는 커버로 신속한 유지보수. 자가 소화성 재료로 안전성 보유.







특징

EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
	벽면 장착형 스크루용 절연 마개
	커버용 스크루
제공 범위	커버가 있는 인클로저
색상	RAL 7035
	절연 마개: 폴리에틸렌
	커버용 스크루: 폴리아미드
	회색 커버: 유리섬유 강화 폴리카보네이트, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
 재료	인클로저: 유리섬유 강화 폴리카보네이트
	해 제한될 수 있음.
제품 설명	주변 온도 범위: -35°C~+80°C에서 사용. 지정된 온도는 설치된 장치에 의
버전	폐쇄형 커버가 장착된 PK 인클로저
주문 번호	PK 9510.000

© Rittal 2025 2

특징

IK 코드	IK08
치수	폭: 130 mm 높이: 130 mm 깊이: 75 mm
작동 온도 범위	-35 °C80 °C
기본 재료	폴리카보네이트
포장 단위	4 개
순 중량	1.128
총 무게	1.34
관세 번호	94037000
EAN	4028177139336
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	C-UL
	DNV-GL
	UL
	UL + C-UL (listed)
 설명	적합성 인증

© Rittal 2025 3