## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# PK 9515.000 폴리카보네이트 인클로저 PK

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



### PK 9515.000 - 폴리카보네이트 인클로저 PK 함몰 홈 없음

유리섬유 강화 폴리카보네이트 재질의 벽면 장착형 인클로저. 보호 등급 IP 66. 퀵 고정장치가 있는 커버로 신속한 유지보수. 자가 소화성 재료로 안전성 보유.







#### 특징

주문 번호	PK 9515.000
버전	폐쇄형 커버가 장착된 PK 인클로저
제품 설명	주변 온도 범위: -35°C~+80°C에서 사용. 지정된 온도는 설치된 장치에 의해 제한될 수 있음.
재료	인클로저: 유리섬유 강화 폴리카보네이트
	회색 커버: 유리섬유 강화 폴리카보네이트, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
	커버용 스크루: 폴리아미드
	절연 마개: 폴리에틸렌
색상	RAL 7035
제공 범위	커버가 있는 인클로저
	커버용 스크루
	벽면 장착형 스크루용 절연 마개
Protection category NEMA	NEMA 4X
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66

© Rittal 2025

## 특징

IK 코드	IK08
치수	폭: 180 mm 높이: 110 mm
	깊이: 111 mm
작동 온도 범위	-35 °C80 °C
기본 재료	폴리카보네이트
포장 단위	2 개
순 중량	0.84
총 무게	1.04
관세 번호	94037000
EAN	4028177139534
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 승인

승인	C-UL
	DNV-GL
	UL
 설명	적합성 인증

© Rittal 2025