

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9521.050

## 폴리카보네이트 인클로저 PK

상태: 2026. 7. 4 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9521.050 - 폴리카보네이트 인클로저 PK 함몰 홈 포함

유리섬유 강화 폴리카보네이트 재질의 벽면 장착형 인클로저. 보호 등급 IP 66. 퀵 고정장치가 있는 커버로 신속한 유지보수. 자가 소화성 재료로 안전성 보유.



## 특징

주문 번호	PK 9521.050
버전	폐쇄형 커버가 장착된 PK 인클로저
재료	인클로저: 유리섬유 강화 폴리카보네이트 커버: 유리섬유 강화 폴리카보네이트, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 커버용 스크루: 폴리아미드 절연 마개: 폴리에틸렌
색상	RAL 7035
제공 범위	커버가 있는 인클로저 커버용 스크루 벽면 장착형 스크루용 절연 마개
Protection category NEMA	NEMA 4X
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
IK 코드	IK08

## 특징

---

치수	폭: 254 mm 높이: 180 mm 깊이: 111 mm
케이블 인입(개수 x Ø)	M20 M25/M32 M32/M40
미터게 함몰 홀 개수	24 x M20 4 x M25/M32 4 x M32/M40
작동 온도 범위	-35 °C...80 °C
기본 재료	폴리카보네이트
포장 단위	1 개
순 중량	0.849 kg
총 무게	0.91 kg
관세 번호	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	PK Polycarbonate enclosure, WHD: 254x180x111 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, with knockouts, with grey cover

---

## 승인

---

승인	C-UL DNV UL
----	-------------------

---

# 승인

---

설명

적합성 인증