

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



SV 9630.000

Mini-PLS 도체 안정장치 구성품

상태: 2026. 1. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9630.000 - Mini-PLS 도체 안정장치 구성품

정격 전류 63A



특징

주문 번호	SV 9630.000
재료	폴리아미드 UL 94-V0에 준하는 화재 방지 등급
색상	섀시: RAL 9011 커버: RAL 7035
참고 사항	페롤 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
퓨즈 링크	D 02-E 18(피팅 페롤)
정격 작동 전압	400V
정격 전류최대	63 A
치수	폭: 38 mm 높이: 160 mm
원형 도체의 연결	1.5 - 16 mm ²
포장 단위	1 개

특징

순 중량	0.3
총 무게	0.316
구리 함량(kg/개)	0.11
관세 번호	85369095
EAN	4028177149908
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

승인

설명	적합성 인증
----	--------
