

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9630.000

## Mini-PLS 도체 안정장치 구성품

상태: 2026. 6. 20 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9630.000 - Mini-PLS 도체 안정장치 구성품

정격 전류 63A



## 특징

주문 번호	SV 9630.000
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	새시: RAL 9011 커버: RAL 7035
참고 사항	페룰 단자는 극세 또는 초극세선 도체와 함께 사용됨
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
퓨즈 링크	D 02-E 18(피팅 페룰)
정격 작동 전압	400V
정격 전류최대	63 A
치수	폭: 38 mm 높이: 160 mm
원형 도체의 연결	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
포장 단위	1 개

## 특징

---

순 중량	0.3 kg
총 무게	0.316 kg
구리 함량(kg/개)	0.11
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
제품 설명	SV Mini-PLS bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm <sup>2</sup> , adaptor sleeve, including cover plate

## 승인

---

설명	적합성 인증
----	--------