

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9630.005

Mini-PLS 도체 안정장치 구성품

상태: 2026. 6. 2 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9630.005 - Mini-PLS 도체 안정장치 구성품

정격 전류 63A



특징

주문 번호	SV 9630.005
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	새시: RAL 9011 커버: RAL 7035
연결 타입, 전기의	인장 스프링 클램프
퓨즈 링크	D 02-E 18
정격 전류최대	63 A
치수	폭: 39.5 mm 높이: 189 mm
원형 도체의 연결	1.5 - 16 mm ²
포장 단위	1 개
순 중량	0.34 kg
총 무게	0.374 kg

특징

구리 함량(kg/개)	0.11
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
제품 설명	SV Mini-PLS bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm ² , tension spring clamp, WH: 39,5x189 mm

승인

설명	적합성 인증
----	--------