### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9630.005 Mini-PLS 도체 안정장치 구성품

상태: 2025. 11. 29 (원천: rittal.com/kr-ko)



### SV 9630.005 - Mini-PLS 도체 안정장치 구성품

#### 정격 전류 63A







### 특징

주문 번호	SV 9630.005
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	섀시: RAL 9011 커버: RAL 7035
연결 타입, 전기의	인장 스프링 클램프
퓨즈 링크	D 02-E 18
정격 전류최대	63 A
치수	폭: 39.5 mm 높이: 189 mm
원형 도체의 연결	1.5 - 16 mm²
포장 단위	1 개
순 중량	0.34
총 무게	0.374

© Rittal 2025 2

## 특징

구리 함랑(kg/개)	0.11
관세 번호	85369095
EAN	4028177809024
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

## 승인

설명 적합성 인증

© Rittal 2025 3