

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.100 CB 장치 어댑터

상태: 2026. 6. 22 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.100 - CB 장치 어댑터 3극

보드에 회로 차단기를 물리적으로 고정하고 직접 접촉하기 위한 용도.

특징

주문 번호	SV 9635.100
작동 원리	보드에 회로 차단기를 물리적으로 고정하고 직접 접촉하기 위한 용도 가변 조정식 고정점(M4)으로 회로 차단기 장착
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
참고 사항	회로 차단기 장치 어댑터를 선택할 때 회로 차단기의 장착 간격을 준수해야 함 사용하는 회로 차단기에 따라 출력이 감소할 수 있음 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
정격 전류최대	160 A
정격 작동 전압	600V (DC), 3~ 690V (AC), 3~
극수	3극
치수	폭: 90 mm 높이: 160 mm 깊이: 45 mm
Distance between fixing points	25 mm
케이블 출력부	상단/하단
제조사(모델)에 적합	ABB (XT1) Allen Bradley (140G-G) Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)

특징

포장 단위	1 개
순 중량	0.58 kg
총 무게	0.582 kg
구리 함량(kg/개)	0.276
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	SV CB component adaptor160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 25 mm

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK