

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.110 CB 장치 어댑터

상태: 2026. 4. 15 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.110 - CB 장치 어댑터 3극

보드에 회로 차단기를 물리적으로 고정하고 직접 접촉하기 위한 용도.

## 특징

주문 번호	SV 9635.110
작동 원리	보드에 회로 차단기를 물리적으로 고정하고 직접 접촉하기 위한 용도 가변 조정식 고정점(M4)으로 회로 차단기 장착
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
참고 사항	회로 차단기 장치 어댑터를 선택할 때 회로 차단기의 장착 간격을 준수해야 함 사용하는 회로 차단기에 따라 출력이 감소할 수 있음 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
정격 전류최대	160 A
정격 작동 전압	600V (DC), 3~ 690V (AC), 3~
극수	3극
치수	폭: 90 mm 높이: 160 mm 깊이: 45 mm
Distance between fixing points	30 mm
케이블 출력부	상단/하단
제조사(모델)에 적합	ABB (XT2) Allen Bradley (140G-H) Eaton (NZM1)

## 특징

---

포장 단위	1 개
순 중량	0.55 kg
총 무게	0.588 kg
구리 함량(kg/개)	0.276
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	SV CB component adaptor 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 30 mm

---

## 승인

---

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK

---