

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.200

연결 어댑터

상태: 2026. 4. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.200 - 연결 어댑터 RiLine 콤팩트

원형 도체 연결용.

특징

주문 번호	SV 9635.200
작동 원리	보드로 전력 공급용
재료	폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
참고 사항	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
품목 번호 관련 참고 사항:	페룰 단자가 있는 16mm ² 의 극세선 원형 도체를 사용할 경우 다음의 크리밍 플라이어를 권장: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
정격 전류최대	63 A
정격 작동 전압	600V (DC), 3~ 690V (AC), 3~
극수	3극
케이블 출력부	상단/하단
UL 전기적 특성	정격 전류(UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600V AC
연결 타입, 전기의	인장 스프링 클램프
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 없는 극 세 와이어	1.5 - 16 mm ²
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극 세 와이어	1.5 - 16 mm ²

특징

원형 도체의 연결, 멀티 와이어	1.5 - 16 mm ²
원형 도체의 연결, 싱글 와이어	1.5 - 10 mm ²
원형 도체용 연결부	AWG 6 - 16
치수	폭: 22.5 mm 높이: 160 mm 깊이: 115.5 mm
포장 단위	4 개
순 중량	0.72 kg
총 무게	0.788 kg
구리 함량(kg/개)	0.023
관세 번호	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	연결 어댑터 63A, 690V (AC), 600V (DC), 3핀, 상단/하단 케이블 출력부, 원형 도체 연결 1.5-16mm ² (RiLine Compact)

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK