## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9635.200 연결 어댑터

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



## SV 9635.200 - 연결 어댑터 RiLine 콤팩트

원형 도체 연결용.

#### 특징

주문 번호	SV 9635.200
작동 원리	보드로 전력 공급용
재료	폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
참고 사항	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
품목 번호 관련 참고 사항:	페룰 단자가 있는 16mm <sup>2</sup> 의 극세선 원형 도체를 사용할 경우 다음의 크림 핑 플라이어를 권장: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
정격 전류최대	63 A
정격 작동 전압	600V (DC), 3~ 690V (AC), 3~
극수	3극
케이블 출력부	상단/하단
UL 전기적 특성	정격 전류(UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600V AC
연결 타입, 전기의	인장 스프링 클램프
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 없는 극 세 와이어	1.5 - 16 mm²
원형 도체의 연결, 종단 페룰이 있는 극 세 와이어	1.5 - 16 mm²

© Rittal 2025 2

## 특징

원형 도체의 연결, 멀티 와이어	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
원형 도체의 연결, 싱글 와이어	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
원형 도체용 연결부	AWG 6 - 16
치수	폭: 22.5 mm 높이: 160 mm 깊이: 115.5 mm
포장 단위	4 개
순 중량	0.72
총 무게	0.788
구리 함랑(kg/개)	0.023
관세 번호	85369010
EAN	4028177817395
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## 승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3