


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.210

연결 어댑터

상태: 2026. 2. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.210 - 연결 어댑터 RiLine 콤팩트

원형 도체 연결용.

특징

주문 번호	SV 9635.210
작동 원리	보드로 전력 공급용
재료	폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
참고 사항	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
품목 번호 관련 참고 사항:	두 개의 열반 결합된 보드의 직선 커넥터로 또는 중앙 입중계로 사용 가능
정격 전류최대	125 A
정격 작동 전압	600V (DC), 3~ 690V (AC), 3~
극수	3극
케이블 출력부	상단/하단
UL 전기적 특성	Rated operating voltage (max.) UL: 600V AC480V AC
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
원형 도체의 연결, 종단 폐를이 없는 극	6 - 50 mm ²
세 와이어	
원형 도체의 연결, 종단 폐를이 있는 극	6 - 50 mm ²
세 와이어	
원형 도체의 연결, 멀티 와이어	6 - 50 mm ²
원형 도체의 연결, 싱글 와이어	6 - 50 mm ²

특징

원형 도체용 연결부	AWG 1 - 10
치수	폭: 45 mm 높이: 160 mm 깊이: 92.5 mm
포장 단위	4 개
순 중량	1.12
총 무게	1.183
구리 함량(kg/개)	0.04
관세 번호	85369010
EAN	4028177934603
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK
