# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9635.310 장치 어댑터

상태: 2025. 11. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)



# SV 9635.310 - 장치 어댑터 3극

배전반 및 보호 장치를 설정하기 위한 용도.

### 특징

주문 번호	SV 9635.310
버전	베이직
작동 원리	보드에 전기 장치를 물리적으로 고정하고 직접 접촉하기 위한 용도
재료	폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
참고 사항	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
정격 전류최대	16 A
정격 작동 전압	600V (DC), 3~ 690V (AC), 3~
극수	3극
UL 전기적 특성	Rated operating voltage (max.) UL: 600V AC
연결 케이블(AWG)	AWG 14
연결 케이블 길이	120 mm
서포트 레일 개수/높이	1 / 10 mm
서포트 레일-유형	고정
치수	폭: 45 mm 높이: 160 mm 깊이: 34.5 mm
포장 단위	4 개

© Rittal 2025 2

# 특징

순 중량	0.4
총 무게	0.426
구리 함랑(kg/개)	0.024
관세 번호	85369095
EAN	4028177817371
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# 승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025