

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.330

장치 어댑터

상태: 2026. 4. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.330 - 장치 어댑터 3극

배전반 및 보호 장치를 설정하기 위한 용도.

특징

| | |
|--------------|--|
| 주문 번호 | SV 9635.330 |
| 버전 | 컴포트 |
| 작동 원리 | 보드에 전기 장치를 물리적으로 고정하고 직접 접촉하기 위한 용도 |
| 재료 | 폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 참고 사항 | 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음. |
| 정격 전류최대 | 16 A |
| 정격 작동 전압 | 600V (DC), 3~ 690V (AC), 3~ |
| 극수 | 3극 |
| UL 전기적 특성 | Rated operating voltage (max.) UL: 600V AC |
| 연결 케이블(AWG) | AWG 14 |
| 연결 케이블 길이 | 160 mm |
| 서포트 레일 개수/높이 | 1 / 10 mm |
| 서포트 레일-유형 | 조정 가능 |
| 치수 | 폭: 45 mm 높이: 160 mm 깊이: 34.5 mm |
| 포장 단위 | 4 개 |

특징

| | |
|-------------|--|
| 순 중량 | 0.44 kg |
| 총 무게 | 0.494 kg |
| 구리 함량(kg/개) | 0.026 |
| 관세 번호 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 제품 설명 | SV Component adaptor (Comfort), 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 14 (L: 120 mm), WH: 45x160 mm |

승인

| | |
|----|---------------------|
| 승인 | UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |