

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.350

장치 어댑터

상태: 2026. 4. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.350 - 장치 어댑터 3극

배전반 및 보호 장치를 설정하기 위한 용도.

특징

주문 번호	SV 9635.350
버전	컴포트
작동 원리	보드에 전기 장치를 물리적으로 고정하고 직접 접촉하기 위한 용도
재료	폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
참고 사항	제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
정격 전류최대	32 A
정격 작동 전압	600V (DC), 3~ 690V (AC), 3~
극수	3극
UL 전기적 특성	Rated operating voltage (max.) UL: 600V AC
연결 케이블(AWG)	AWG 10
연결 케이블 길이	160 mm
서포트 레일 개수/높이	1 / 10 mm
서포트 레일-유형	조정 가능
치수	폭: 45 mm 높이: 160 mm 깊이: 34.5 mm
포장 단위	4 개

특징

순 중량	0.56 kg
총 무게	0.582 kg
구리 함량(kg/개)	0.055
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
제품 설명	SV Component adaptor (Comfort), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK