

# Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



## SV 9635.372

### 장치 어댑터

상태: 2026. 2. 7 (원천: [rittal.com/kr-ko](#))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.372 - 장치 어댑터 1극

스위칭 및 보호 장치를 설정하기 위한 용도.

## 특징

주문 번호	SV 9635.372
버전	L2
작동 원리	보드에 전기 장치를 물리적으로 고정하고 직접 접촉하기 위한 용도
재료	폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
참고 사항	원하는 위상 연결마다 서로 다른 어댑터 버전이 필요함 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
정격 전류최대	16 A
정격 작동 전압	690V (AC), 1~
극수	1극
연결 케이블(AWG)	AWG 14
연결 케이블 길이	100 mm
서포트 레일 개수/높이	1 / 10 mm
서포트 레일-유형	고정
치수	폭: 18 mm 높이: 160 mm 깊이: 35 mm
포장 단위	6 개
순 중량	0.33

## 특징

총 무게	0.373
구리 함량(kg/개)	0.008
관세 번호	85369095
EAN	4028177934580
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## 승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK