Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9635.381 장치 어댑터

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



SV 9635.381 - 장치 어댑터 1극

스위칭 및 보호 장치를 설정하기 위한 용도.

특징

주문 번호	SV 9635.381
버전	L1
작동 원리	보드에 전기 장치를 물리적으로 고정하고 직접 접촉하기 위한 용도
재료	폴리아미드 UL 94에 준하는 화재 방지 등급
색상	RAL 7035
참고 사항	원하는 위상 연결마다 서로 다른 어댑터 버전이 필요함 제시된 기술 자료가 UL 애플리케이션에 맞지 않을 수 있음.
정격 전류최대	63 A
정격 작동 전압	690V (AC), 1~
극수	1극
연결 케이블(AWG)	AWG 8
연결 케이블 길이	100 mm
서포트 레일 개수/높이	1 / 10 mm
서포트 레일-유형	고정
치수	폭: 18 mm 높이: 160 mm 깊이: 35 mm
포장 단위	6 개
순 중량 	0.33

© Rittal 2025 2

특징

총 무게	0.425
구리 함랑(kg/개)	0.015
관세 번호	85369095
EAN	4028177934535
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3