

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.700

NH 퓨즈-스위치 단로기

상태: 2026. 4. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.700 - NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 000

RiLine 콤팩트 버스바 시스템용.



특징

주문 번호	SV 9635.700
작동 원리	연결된 소비 장치의 보호를 위한 용도 시험 천공이 통합되어 있어 퓨즈 인서트의 접촉 부품에 측정 접근할 수 있음 상단 케이블 출력부에서 NH 퓨즈-스위치 단로기를 180° 돌려서 보드에 장착해야 함
재료	폴리아미드 UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급 접점 레일: 은도금 경동
색상	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
적합한 NH-사이즈	000
최대 정격 작동 전류	125 A
정격 작동 전압	440V (DC), 3~ 690V (AC), 3~
극수	3극

특징

케이블 출력부	상단/하단
연결 타입, 전기의	프레임 터미널
원형 도체의 연결	2.5 - 50 mm ²
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)	10 x 10 mm
치수	폭: 49.5 mm 높이: 174.5 mm 깊이: 96 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.52 kg
총 무게	0.562 kg
구리 함량(kg/개)	0.145
관세 번호	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
제품 설명	LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)