


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9650.325

연결 클램프

상태: 2026. 6. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9650.325 - 연결 클램프 원형 도체용

원형 도체 연결용.

특징

주문 번호	SV 9650.325
제품 설명	원형 도체 연결용.
재료	연결 클램프: 황동, 아연도금 단자 스테드: 강철, 아연도금 슬라이딩 블록: 구리 합금
제공 범위	연결 클램프 연결 볼트 슬라이딩 블록 조립 부품
버스바에 적합	Maxi-PLS 60
원형 도체의 연결	95 - 300 mm ²
포장 단위	1 개
순 중량	0.4 kg
총 무게	0.428 kg
관세 번호	85369010
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
제품 설명	SV Connection clamp, round conductor connection 95-300 mm ² , (Maxi-PLS 3200)

승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK