


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.140

버스바 E-Cu

상태: 2025. 6. 30 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.140 - 버스바 E-Cu 통합된 천공이 있음

열반 철판 E-Cu 및 Pe/PEN 콤비 브래킷과 결합된 PE/PEN 조합, 인클로저, 버스바 홀더에 직접 설치 시 적합

특징

주문 번호	SV 9661.140
제품 설명	인클로저에 직접 설치하기에 적합, 버스바 홀더 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000, 3073.000. 열반 브래킷 E-Cu 및 PE/PEN 콤비 앵글과 함께 PE/PEN 조합
재료	E-Cu
Ø hole	14 mm
치수	길이: 392 mm
적합한:	폭: = 400 mm
단면적	10 mm x 80 mm
포장 단위	2 개
순 중량	11.1
구리 함량(kg/개)	5.55
관세 번호	74071000
EAN	4028177555785
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

승인

설명

적합성 인증
적합성 인증 UK