

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.240

DIN 레일 장착 장치 모듈

상태: 2026. 5. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.240 - DIN 레일 장착 장치 모듈

DIN 레일 조립 장치 고정용, 커버 납 봉인 가능

특징

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 주문 번호 | SV 9666.240 |
| 제품 설명 | 레일 설치 장치 수용을 위해 사용. 서포트 레일 35 x 15mm 포함. 커버 봉인 가능. |
| 재료 | 커버: 폴리스티렌 서포트 레일: 강판, 아연도금 커버: 폴리스티렌 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| 치수 | 폭: 250 mm 높이: 150 mm |
| 사이즈 | 폭 단위(WU) 각 250mm: 1 높이 장치(U) 각 150mm: 1 최대 분리 유닛 각 18mm: 12 |
| 서포트 레일 개수 | 1 |
| 컷아웃 개수 | 1 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.4 kg |
| 총 무게 | 0.417 kg |
| 관세 번호 | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000264 |
| ECLASS 8.0 | 27142411 |

특징

제품 설명

SV DIN rail mounted device module (ISV), 1 WU (250 mm), 1 U (150 mm), 1 x 12 divider units

승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK