

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.260

DIN 레일 장착 장치 모듈

상태: 2026. 5. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.260 - DIN 레일 장착 장치 모듈

DIN 레일 조립 장치 고정용, 커버 납 봉인 가능

특징

주문 번호	SV 9666.260
제품 설명	레일 설치 장치 수용을 위해 사용. 서포트 레일 35 x 15mm 포함. 커버 봉인 가능.
재료	커버: 폴리스티렌 서포트 레일: 강판, 아연도금 커버: 폴리스티렌
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
치수	폭: 250 mm 높이: 450 mm
사이즈	폭 단위(WU) 각 250mm: 1 높이 장치(U) 각 150mm: 3 최대 분리 유닛 각 18mm: 36
서포트 레일 개수	3
컷아웃 개수	3
포장 단위	1 개
순 중량	1.05 kg
총 무게	1.059 kg
관세 번호	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411

특징

제품 설명

SV DIN rail mounted device module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), 3 x 12 divider units

승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK