

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.380

## NH 퓨즈-스위치 단로기 모듈

상태: 2025. 12. 7 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.380 - NH 퓨즈-스위치 단로기 모듈

마운팅 플레이트 어셈블리용 NH 스위치 분리기 고정용, 커버 납 봉인 가능



## 특징

|        |  |
|--------|--|
| 주문 번호  | SV 9666.380  |
| 제품 설명  | 장착 플레이트 조립을 위한 NH 퓨즈-스위치 단로기 수용에 적합. 커버 봉인 가능.   |
| 재료     | 커버: 폴리스티렌<br>깊이 받침대: 강판  |
| 색상     | RAL 7035   |
| 제공 범위  | 조립 부품  |
| 조립 설명서 | NH 퓨즈-스위치 단로기 사이즈 2(9344.210/.230/.250) 2개 또는 사이즈 3(9344.310/.330/.350) 1개를 사용할 경우 단로기 가로 지지대 9666.420 와 접촉 위험 보호 모듈 9666.060을 모듈 장치로 사용해야 함 |
| 치수     | 폭: 250 mm<br>높이: 300 mm  |
| 사이즈    | 폭 단위(WU) 각 250mm: 1<br>높이 장치(U) 각 150mm: 2   |

## 특징

---

|            |               |
|------------|---------------|
| 적합한 품목 번호  | 9344.000      |
|            | 9344.010      |
|            | 9344.020      |
|            | 9344.030      |
|            | 9344.040      |
|            | 9344.050      |
| 적합한 조립 사이즈 | 2 x Gr. 00    |
| 포장 단위      | 1 개           |
| 순 중량       | 0.74          |
| 총 무게       | 0.852         |
| 관세 번호      | 85369095      |
| EAN        | 4028177676343 |
| ETIM 9     | EC001893      |
| ECLASS 8.0 | 27400608      |

---

## 승인

---

|    |           |
|----|-----------|
| 설명 | 적합성 인증    |
|    | 적합성 인증 UK |

---